

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M2,2X0,35

Bestelgegevens

Bestelnummer	130006 M2,2X0,35
GTIN	4062406007553
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 91 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 0,35 mm
 Totale lengte L: 45 mm
 Schacht-Ø D_s: 2,8 mm
 Schacht-vierkant □: 2,1 mm
 Kerngat-Ø: 1,85 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Totale lengte L	45 mm
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	6,6 mm
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,35 mm
Schroefdraad-Ø	2,2 mm
Kerngat-Ø	1,85 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M2,2×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap