

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M1,4X0,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M1,4X0,2
GTIN	4062406007409
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draadspoed	0,2 mm
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Aantal spaangroeven	2
Draaddiepte	4,2 mm
Totale lengte L	40 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	2
Schroefdraad-Ø	1,4 mm
Kerngat-Ø	1,2 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M1,4×0,2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap