

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M2,2X0,45****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M2,2X0,45
GTIN	4062406007560
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: M  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 0,45 mm  
Totale lengte L: 45 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Schacht-vierkant □: 2,1 mm  
Kerngat-Ø: 1,75 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draaddiepte	6,6 mm
Totale lengte L	45 mm
Kerngat-Ø	1,75 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Draadspoed	0,45 mm
Schroefdraad-Ø	2,2 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2,2×0,45
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap