

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M1,4X0,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M1,4X0,25
GTIN	4062406007416
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	4,2 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Schroefdraad-Ø	1,4 mm
Aantal snijkanten Z	2
Kerngat-Ø	1,15 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draadspoed	0,25 mm
Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	2
Totale lengte L	40 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M1,4×0,25
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap