

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M1,4X0,3

Bestelgegevens

Bestelnummer	130006 M1,4X0,3
GTIN	4062406007423
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	1,1 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Draadspoed	0,3 mm
Aantal snijkanten Z	2
Aantal spaangroeven	2
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	1,4 mm
Draaddiepte	4,2 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Totale lengte L	40 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	M
Draadafmeting	M1,4×0,3
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap