

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M2,5X0,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M2,5X0,25
GTIN	4062406007584
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 0,25 mm
Totale lengte L: 50 mm
Schacht-Ø D_s: 2,8 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 2,25 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draaddiepte	7,5 mm
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	2,5 mm
Kerngat-Ø	2,25 mm
Draadspoed	0,25 mm
Totale lengte L	50 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M2,5×0,25
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap