

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M18X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M18X1,25
GTIN	4062406008550
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 1,25 mm
Totale lengte L: 125 mm
Schacht-Ø D_s: 14 mm
Schacht-vierkant □: 11 mm
Kerngat-Ø: 16,75 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,25 mm
Kerngat-Ø	16,75 mm
Draaddiepte	54 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Totale lengte L	125 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	14 mm
Schroefdraad-Ø	18 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	11 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M18×1,25
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap