

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M1,6X0,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M1,6X0,2
GTIN	4062406007430
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	40 mm
Aantal spaangroeven	2
Draadspoed	0,2 mm
Aantal snijkanten Z	2
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	1,6 mm
Draaddiepte	4,8 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Kerngat-Ø	1,4 mm
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M1,6×0,2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap