

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M2,5X0,45****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M2,5X0,45
GTIN	4062406007607
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: M  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 0,45 mm  
Totale lengte L: 50 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Schacht-vierkant □: 2,1 mm  
Kerngat-Ø: 2,05 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Draadspeed	0,45 mm
Totale lengte L	50 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	7,5 mm

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Schroefdraad-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	2,05 mm
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2,5×0,45
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap