

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M10X0,75

Bestelgegevens

Bestelnummer	130006 M10X0,75
GTIN	4062406007966
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	8 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX

Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	30 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	10 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	9,25 mm
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN 371
Draadspoed	0,75 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M10×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap