

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M20X2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M20X2,5
GTIN	4062406008765
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: M  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 2,5 mm  
Totale lengte L: 140 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 16 mm  
Schacht-vierkant □: 12 mm  
Kerngat-Ø: 17,5 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	140 mm
Kerngat-Ø	17,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	20 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	2,5 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Draaddiepte	60 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	M
Draadafmeting	M20×2,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap