

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M3,5X0,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130006 M3,5X0,5
GTIN	4062406007645
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 0,5 mm
 Totale lengte L: 56 mm
 Schacht-Ø D_s: 4 mm
 Schacht-vierkant □: 3 mm
 Kerngat-Ø: 3 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draadspoed	0,5 mm
Draaddiepte	10,5 mm
Kerngat-Ø	3 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Totale lengte L	56 mm
Schacht-vierkant □	3 mm
Schacht-Ø D _s	4 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	3,5 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M3,5×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap