

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M31X0,35

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 130006 M31X0,35 |
| GTIN | 4062406009564 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 0,35 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 25 mm
 Schacht-vierkant □: 20 mm
 Kerngat-Ø: 30,65 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------|------------|
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklasse | 6H +0,20 |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklassse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklassse | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklassse | 7H |
| Tolerantieklassse | 7HX |
| Tolerantieklassse | 7G |
| Tolerantieklassse | 7GX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,10 |
| Norm | DIN 376 |
| Schacht-Ø D _s | 25 mm |
| Kerngat-Ø | 30,65 mm |
| Draaddiepte | 93 mm |
| Draadspoed | 0,35 mm |
| Schacht-vierkant □ | 20 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Totale lengte L | 180 mm |
| Schroefdraad-Ø | 31 mm |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Draadsoort | MF-LH |
| Draadafmeting | M31×0,35 |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |

| | |
|----------------|--------|
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |