

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M38X2****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130006 M38X2 |
| GTIN | 4062406010140 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 2 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 32 mm
Schacht-vierkant □: 24 mm
Kerngat-Ø: 36 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------|------------|
| Kerngat-Ø | 36 mm |
| Totale lengte L | 200 mm |
| Draadspoed | 2 mm |
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklassse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklassse | 6H +0,20 |
| Tolerantieklassse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklassse | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklassse | 7H |
| Tolerantieklassse | 7HX |
| Tolerantieklassse | 7G |
| Tolerantieklassse | 7GX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,10 |
| Draaddiepte | 114 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Norm | DIN 376 |
| Schacht-Ø D _s | 32 mm |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Schacht-vierkant □ | 24 mm |
| Schroefdraad-Ø | 38 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Draadsoort | MF-LH |
| Draadafmeting | M38×2 |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |

| | |
|----------------|--------|
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |