

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M34X0,35****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 130006 M34X0,35 |
| GTIN | 4062406009779 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 0,35 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 28 mm
Schacht-vierkant □: 22 mm
Kerngat-Ø: 33,65 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Kerngat-Ø | 33,65 mm |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Schacht-vierkant □ | 22 mm |
| Schacht-Ø D _s | 28 mm |
| Norm | DIN 376 |

| | |
|------------------------------|--|
| Draadspoed | 0,35 mm |
| Draaddiepte | 102 mm |
| Tolerantieklassse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklassse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklassse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklassse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklassse | 6H +0,20 |
| Tolerantieklassse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklassse | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklassse | 7H |
| Tolerantieklassse | 7HX |
| Tolerantieklassse | 7G |
| Tolerantieklassse | 7GX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,10 |
| Totale lengte L | 200 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schroefdraad-Ø | 34 mm |
| Draadsoort | MF-LH |
| Draadafmeting | M34×0,35 |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |

| | |
|----------------|--------|
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |