

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M31X0,75**

**Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130006 M31X0,75 |
| GTIN          | 4062406009588   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 0,75 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Schacht-vierkant □: 20 mm  
 Kerngat-Ø: 30,25 mm

**Technische beschrijving**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Schacht-vierkant □       | 20 mm   |
| Draadspoed               | 0,75 mm |
| Totale lengte L          | 180 mm  |
| Draaddiepte              | 93 mm   |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 25 mm   |
| Schroefdraad-Ø           | 31 mm   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aantal snijkanten Z          | 4  |
| Tolerantieklassse            | ISO 1 4H                                   |
| Tolerantieklassse            | ISO 1X 4HX                                 |
| Tolerantieklassse            | ISO 2 6H                                   |
| Tolerantieklassse            | ISO 2X 6HX                                 |
| Tolerantieklassse            | 6H +0,05                                   |
| Tolerantieklassse            | 6H +0,20                                   |
| Tolerantieklassse            | ISO 3 6G                                   |
| Tolerantieklassse            | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklassse            | 7H   |
| Tolerantieklassse            | 7HX  |
| Tolerantieklassse            | 7G   |
| Tolerantieklassse            | 7GX  |
| Tolerantieklassse            | 6H +0,10                                   |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Kerngat-Ø                    | 30,25 mm                                   |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Aantal spaangroeven          | 4  |
| Draadsoort                   | MF-LH                                      |
| Draadafmeting                | M31×0,75                                   |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |

|                |        |
|----------------|--------|
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype    | Tap    |