

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M4X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M4X0,5
GTIN	4062406007676
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspoed: 0,5 mm  
Totale lengte L: 63 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
Schacht-vierkant □: 3,4 mm  
Kerngat-Ø: 3,5 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3

Totale lengte L	63 mm
Draaddiepte	12 mm
Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	3,5 mm
Schroefdraad-Ø	4 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M4×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap