

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M2X0,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M2X0,2
GTIN	4062406011062
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Kerngat-Ø	1,8 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX

Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Draaddiepte	5 mm
Schroefdraad-Ø	2 mm
Totale lengte L	45 mm
Draadspoed	0,2 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M2×0,2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap