

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M24X3

Bestelgegevens

Bestelnummer	130010 M24X3
GTIN	4062406012656
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Draadspoed	3 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	21 mm
Draaddiepte	60 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Schroefdraad-Ø	24 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	160 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M24×3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap