

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M30X1,25

Bestelgegevens

Bestelnummer	130010 M30X1,25
GTIN	4062406013097
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Totale lengte L	180 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	22 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	75 mm
Schroefdraad-Ø	30 mm
Draadspoed	1,25 mm
Kerngat-Ø	28,75 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M30×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap