

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M45X4,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M45X4,5
GTIN	4062406014179
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	4,5 mm
Schacht-Ø D _s	36 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	45 mm
Totale lengte L	220 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	112,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	40,5 mm
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	29 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M45×4,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap