

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M37X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M37X0,35
GTIN	4062406013622
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	92,5 mm
Kerngat-Ø	36,65 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	37 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX

Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draadspoed	0,35 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	24 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	200 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M37×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap