

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M28X3**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M28X3
GTIN	4062406012991
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 3 mm  
 Totale lengte L: 140 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
 Schacht-vierkant □: 16 mm  
 Kerngat-Ø: 25 mm

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	140 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	28 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm

Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	25 mm
Draaddiepte	70 mm
Draadspoed	3 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M28×3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap