


Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M49X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M49X0,75
GTIN	4062406010720
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklass: ISO 1 4H

Tolerantieklass: ISO 1X 4HX

Tolerantieklass: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,75 mm

Totale lengte L: 250 mm

Schacht-Ø D_s: 40 mm

Schacht-vierkant □: 32 mm

Kerngat-Ø: 48,25 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	49 mm
Draaddiepte	147 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Norm	DIN 376
Tolerantieklass	ISO 1 4H

Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	48,25 mm
Draadspoed	0,75 mm
Totale lengte L	250 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M49×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring

zonder

Producttype

Tap