

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M29X1**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M29X1
GTIN	4062406013035
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 1 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
 Schacht-vierkant □: 18 mm  
 Kerngat-Ø: 28 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1 mm
Schroefdraad-Ø	29 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draaddiepte	72,5 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Norm	DIN 376
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Kerngat-Ø	28 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M29×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap