

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M18X0,75**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M18X0,75
GTIN	4062406012113
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	11 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Schroefdraad-Ø	18 mm
Norm	DIN 376
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H

Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draaddiepte	45 mm
Kerngat-Ø	17,25 mm
Totale lengte L	125 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,75 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M18×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap