

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M49X0,5**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M49X0,5
GTIN	4062406014315
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	32 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	49 mm
Kerngat-Ø	48,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX

Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Norm	DIN 376
Draaddiepte	122,5 mm
Draadspoed	0,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	250 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M49×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap