

Garant
Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M24X2

Bestelgegevens

Bestelnummer	130010 M24X2
GTIN	4062406012649
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	2 mm
Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	18 mm
Kerngat-Ø	22 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	60 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	24 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M24×2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap