

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M10X1,25

Bestelgegevens

Bestelnummer	130011 M10X1,25
GTIN	4062406015169
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 1,25 mm
 Totale lengte L: 100 mm
 Schacht-Ø D_s: 10 mm
 Schacht-vierkant □: 8 mm
 Kerngat-Ø: 8,75 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Kerngat-Ø	8,75 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	100 mm
Draaddiepte	25 mm
Schroefdraad-Ø	10 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Draadspoed	1,25 mm
Aantal spaangroeven	2
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M10×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap