

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M34X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M34X0,5
GTIN	4062406013387
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	33,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Draaddiepte	85 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX

Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,5 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Totale lengte L	200 mm
Schroefdraad-Ø	34 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M34×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap