

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M4X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130011 M4X0,5
GTIN	4062406014841
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 0,5 mm
Totale lengte L: 63 mm
Schacht-Ø D_s: 4,5 mm
Schacht-vierkant □: 3,4 mm
Kerngat-Ø: 3,5 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	3,5 mm
Draaddiepte	10 mm
Draadspoed	0,5 mm
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	4 mm

Schacht-vierkant □	3,4 mm
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	63 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M4×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap