

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M18X2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130011 M18X2,5
GTIN	4062406015770
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: M
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 2,5 mm
Totale lengte L: 125 mm
Schacht-Ø D_s: 14 mm
Schacht-vierkant □: 11 mm
Kerngat-Ø: 15,5 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	11 mm
Totale lengte L	125 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	18 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schacht-Ø D _s	14 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	2,5 mm
Draaddiepte	45 mm
Kerngat-Ø	15,5 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M18×2,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap