

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M19X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130011 M19X0,35
GTIN	4062406015787
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 0,35 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 16 mm
Schacht-vierkant □: 12 mm
Kerngat-Ø: 18,65 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	12 mm
Kerngat-Ø	18,65 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	140 mm
Aantal snijkanten Z	3

Schroefdraad-Ø	19 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Draaddiepte	47,5 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draadspoed	0,35 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M19×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap