

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M52X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M52X1
GTIN	4062406014469
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 1 mm  
Totale lengte L: 250 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Schacht-vierkant □: 32 mm  
Kerngat-Ø: 51 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	52 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Snijmateriaal	HSS E

Kerngat-Ø	51 mm
Draadspoed	1 mm
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	130 mm
Totale lengte L	250 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M52×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap