

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M14X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130011 M14X1,5
GTIN	4062406015435
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 1,5 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 11 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 12,5 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draadspoed	1,5 mm
Schroefdraad-Ø	14 mm
Kerngat-Ø	12,5 mm
Totale lengte L	110 mm
Draaddiepte	35 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M14×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap