

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M8X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130011 M8X1
GTIN	4062406015053
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 1 mm
 Totale lengte L: 90 mm
 Schacht-Ø D_s: 8 mm
 Schacht-vierkant □: 6,2 mm
 Kerngat-Ø: 7 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	7 mm
Draaddiepte	20 mm
Schroefdraad-Ø	8 mm
Draadspoed	1 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Totale lengte L	90 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	8 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M8x1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap