

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M13X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130011 M13X1
GTIN	4062406015343
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspoed: 1 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schacht-vierkant □: 9 mm  
Kerngat-Ø: 12 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	9 mm
Totale lengte L	110 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	12 mm
Draadspoed	1 mm
Snijmateriaal	HSS E

Draaddiepte	32,5 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	13 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Aantal snijkanten Z	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M13×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap