

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M19X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130011 M19X1,75
GTIN	4062406015848
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 1,75 mm  
Totale lengte L: 140 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 16 mm  
Schacht-vierkant □: 12 mm  
Kerngat-Ø: 17,25 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	17,25 mm
Draadspeed	1,75 mm
Schroefdraad-Ø	19 mm
Totale lengte L	140 mm
Draaddiepte	47,5 mm
Norm	DIN 376

Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	12 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M19×1,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap