

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M23X0,35**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130011 M23X0,35
GTIN	4062406016111
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 0,35 mm  
 Totale lengte L: 160 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
 Schacht-vierkant □: 14,5 mm  
 Kerngat-Ø: 22,65 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Kerngat-Ø	22,65 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	57,5 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Schroefdraad-Ø	23 mm
Draadspoed	0,35 mm
Totale lengte L	160 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M23×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap