

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M30X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130011 M30X0,35
GTIN	4062406016654
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 0,35 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 22 mm
Schacht-vierkant □: 18 mm
Kerngat-Ø: 29,65 mm

Technische beschrijving

Draadspeed	0,35 mm
Totale lengte L	180 mm
Draaddiepte	75 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Schacht-Ø D _s	22 mm
Schroefdraad-Ø	30 mm

Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	29,65 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M30×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap