

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M18X1,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130016 M18X1,5
GTIN	4062406022945
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 1,5 mm
 Totale lengte L: 125 mm
 Schacht-Ø D_s: 14 mm
 Schacht-vierkant □: 11 mm
 Kerngat-Ø: 16,5 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	18 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	11 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	14 mm

Draaddiepte	45 mm
Kerngat-Ø	16,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Draadspoed	1,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M18×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap