

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M23X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130011 M23X1,5
GTIN	4062406016159
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspoed: 1,5 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schacht-vierkant □: 14,5 mm  
Kerngat-Ø: 21,5 mm

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Totale lengte L	160 mm
Kerngat-Ø	21,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	57,5 mm
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-vierkant □	14,5 mm
Schroefdraad-Ø	23 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draadspoed	1,5 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M23×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap