

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M25X0,35

Bestelgegevens

Bestelnummer	130011 M25X0,35
GTIN	4062406016265
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 0,35 mm
 Totale lengte L: 140 mm
 Schacht-Ø D_s: 18 mm
 Schacht-vierkant □: 14,5 mm
 Kerngat-Ø: 24,65 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	140 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Schroefdraad-Ø	25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	62,5 mm
Draadspoed	0,35 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	24,65 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M25×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap