

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M17X1,75**

**Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130016 M17X1,75 |
| GTIN          | 4062406022877   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 1,75 mm  
 Totale lengte L: 125 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Schacht-vierkant □: 11 mm  
 Kerngat-Ø: 15,25 mm

**Technische beschrijving**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Draaddiepte      | 42,5 mm    |
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,05   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklassse            | 6H +0,20                                   |
| Tolerantieklassse            | ISO 3 6G                                   |
| Tolerantieklassse            | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklassse            | 7H   |
| Tolerantieklassse            | 7HX  |
| Tolerantieklassse            | 7G   |
| Tolerantieklassse            | 7GX  |
| Tolerantieklassse            | 6H +0,10                                   |
| Aantal spaangroeven          | 3  |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Schacht-vierkant □           | 11 mm                                      |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 14 mm                                      |
| Totale lengte L              | 125 mm                                     |
| Schroefdraad-Ø               | 17 mm                                      |
| Aantal snijkanten Z          | 3  |
| Kerngat-Ø                    | 15,25 mm                                   |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Draadspoed                   | 1,75 mm                                    |
| Draadsoort                   | MF-LH                                      |
| Draadafmeting                | M17×1,75                                   |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |

|                |        |
|----------------|--------|
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype    | Tap    |