

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M33X0,5

Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130016 M33X0,5 |
| GTIN | 4062406024086 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 0,5 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 25 mm
 Schacht-vierkant □: 20 mm
 Kerngat-Ø: 32,5 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------|------------|
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklasse | 6H +0,20 |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklasse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklasse | 7H |
| Tolerantieklasse | 7HX |
| Tolerantieklasse | 7G |
| Tolerantieklasse | 7GX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,10 |
| Totale lengte L | 180 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Draaddiepte | 82,5 mm |
| Schacht-Ø D _s | 25 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Draadspoed | 0,5 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schroefdraad-Ø | 33 mm |
| Schacht-vierkant □ | 20 mm |
| Kerngat-Ø | 32,5 mm |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Draadsoort | MF-LH |
| Draadafmeting | M33×0,5 |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |

| | |
|----------------|--------|
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |