

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M38X2

Bestelgegevens

Bestelnummer	130011 M38X2
GTIN	4062406017347
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	36 mm
Schroefdraad-Ø	38 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Norm	DIN 376
Draadspoed	2 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	24 mm
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	95 mm
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M38×2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap