

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M23X0,35****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 130016 M23X0,35 |
| GTIN | 4062406023300 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 0,35 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 22,65 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|---------|
| Totale lengte L | 160 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Schroefdraad-Ø | 23 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Draadspoed | 0,35 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |

| | |
|------------------------------|--|
| Schacht-Ø D _s | 18 mm |
| Kerngat-Ø | 22,65 mm |
| Schacht-vierkant □ | 14,5 mm |
| Draaddiepte | 57,5 mm |
| Tolerantieklassse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklassse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklassse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklassse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklassse | 6H +0,20 |
| Tolerantieklassse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklassse | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklassse | 7H |
| Tolerantieklassse | 7HX |
| Tolerantieklassse | 7G |
| Tolerantieklassse | 7GX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,10 |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Draadsoort | MF-LH |
| Draadafmeting | M23×0,35 |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |

| | |
|----------------|--------|
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |