

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M63X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130020 M63X0,75
GTIN	4062406025786
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF
Snijmateriaal: HSS
Norm: DIN 2184
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 0,75 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 62,25 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	6
Schacht-vierkant □	39 mm
Draaddiepte	94,5 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schroefdraad-Ø	63 mm
Norm	DIN 2184

Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	0,75 mm
Kerngat-Ø	62,25 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M63×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap