

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M55X3****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130020 M55X3 |
| GTIN | 4062406025397 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 3 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D_s: 40 mm

Schacht-vierkant □: 32 mm

Kerngat-Ø: 52 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Draadspeed | 3 mm |
| Schacht-Ø D _s | 40 mm |
| Norm | DIN 2184 |
| Schroefdraad-Ø | 55 mm |
| Kerngat-Ø | 52 mm |
| Schacht-vierkant □ | 32 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Tolerantieklassse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklassse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklassse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklassse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklassse | 6H +0,20 |
| Tolerantieklassse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklassse | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklassse | 7H |
| Tolerantieklassse | 7HX |
| Tolerantieklassse | 7G |
| Tolerantieklassse | 7GX |
| Tolerantieklassse | 6H +0,10 |
| Aantal spaangroeven | 6 |
| Snijmateriaal | HSS |
| Aantal snijkanten Z | 6 |
| Draaddiepte | 82,5 mm |
| Totale lengte L | 140 mm |
| Draadsoort | MF |
| Draadafmeting | M55×3 |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |

| | |
|------------------------------|---|
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |