

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M82X0,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130020 M82X0,5
GTIN	4062406026509
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklasse	6H +0,10
Draaddiepte	123 mm
Norm	DIN 2184
Schroefdraad-Ø	82 mm
Aantal spaangroeven	8
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadspoed	0,5 mm
Aantal snijkanten Z	8
Kerngat-Ø	81,5 mm
Totale lengte L	160 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M82×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap